


**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 80mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236650 80 |
| GTIN | 4047109094987 |
| Árucikk kategória | 24L |

Leírás**Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

Felhasználás:

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

Alkalmazható:

Alaptest 236652 – 236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|----|
| Központosító csúcs méret | 65 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Alaptest méret | 72 |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 |
| Csavar alaptesthez | 239655 20IP3 |
| Sorozat | KUB Centron® |
| Névleges Ø D | 80 |
| Fúrási felhasználás | Központfúrás |
| Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrási felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65 | 236655 65 |
| KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65 | 236656 65 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| KOMET® alaptest Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| KOMET® alaptest Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2 | 239655 8IP2 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| KOMET® alaptest Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP3 | 239655 20IP3 |