

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251008 32/16 |
| GTIN | 4045197654632 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Rugó készlet | 259044 3 |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Alátétlapka | 259031 4 |
| Szárméret | 32 mm |
| Működő szélesség L ₄ | 40 mm |
| Kallantyú | 259038 16 |
| Szorítóköröm csavar | 259021 3 |
| Hozzávaló váltólapka | KNUX 1604.. R/L |
| Fejhossz L ₁ | 32 mm |
| Kés ISO kódja | CKJNR/L 3232P16 |
| Rugó | 259046 3 |
| Teljes hossz L | 170 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 93 fok |

| | |
|----------------|------------------------|
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Rugó készlet 10 darabos Típus 3 | 259044 3 |
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm | 674242 4 |
| Szorítóköröm Típus 16 | 259038 16 |
| Alátétlapka Típus 4 | 259031 4 |
| Csavar szorítókörömhöz Típus 3 | 259021 3 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Rugó Típus 3 | 259046 3 |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |