

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PWLNR/L 3232 P08
Alátétlapka	259031 40
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	23 mm
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	32 mm
Könyökemelő	259015 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500