


**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 73mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236650 73
GTIN	4047109095366
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

**Felhasználás:**

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

**Alkalmazható:**

Alaptest 236652 – 236654 sz.

**Tartalom:**

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---------------------------	----------------------

Központosító csúcs méret	65
Csavar alaptesthez	239655 20IP3
Vágóélek száma Z	1
Alaptest méret	72
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	73
Coll Ø	2 7/8 coll
Fúrasi felhasználás	Központfúrás
Fúrasi felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65	236656 65
KOMET® alaptest Ø DC 72 mm	236653 72
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2	239655 8IP2
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP3	239655 20IP3
KOMET® alaptest Ø DC 72 mm	236654 72
KOMET® alaptest Ø DC 72 mm	236652 72
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65	236655 65
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP