

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Csap	259049 2
Alátétlapka	259031 41
Kés ISO kódja	MWLNRL 3232P08
Szorítóköröm	259038 12
Lapkaméret	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L ₁	32 mm
Csavar készlet	259023 2
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítókörom Típus 12	259038 12
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Csap Típus 2	259049 2
Csavar készlet10 darabos Típus 2	259023 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500