

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csap	259049 3
Alátétlapka	259031 41
Szorítóköröm	259038 12
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	32 mm
Középtolódás L_3	17 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Kés ISO kódja	A25R MWLNR/L08
Csavar készlet	259023 3
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L_2	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csap Típus 3	259049 3
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Csavar készlet 10 darabos Típus 3	259023 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500