

**KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona, Ø DC: 38mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236651 38     |
| GTIN              | 4047109227118 |
| Árucikk kategória | 24L           |

**Leírás****Kivitel:**

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9xD furatmélységben. Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges. Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz. A 236659 sz. központosító csúccsal. A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Váltólapka ISO kód        | SOEX 120508          |
| Alaptest méret            | 33                   |
| Vágóélek száma Z          | 2                    |
| Központosító csúcs méret  | 60                   |
| Csavar alaptesthez        | 239653 15IP          |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Sorozat             | KUB Centron®                 |
| Névleges Ø D        | 38                           |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Zsákfurat fúrása             |
| belső hűtés         | igen                         |
| Termék fajtája      | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP                             | 239652 20IP |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm                      | 659874 50   |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP                             | 239653 15IP |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP                   | 674252 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |