

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Könyökemelő csavar	259018 6
Rugós csap készlet	259047 3
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	PWLNRL 1616H06
Könyökemelő	259015 9
Fejhossz L ₁	16 mm
Alátétlapka	259031 25
Működő szélesség L ₄	20 mm
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 25	259031 25
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500