




KNUX 160410L 10 darabos készlet, Minőség: HBX130



Rendelési adatok

Rendelés száma	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Árucikk kategória	22D

Leírás

KNUX 160410L 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység a_p : 1 - 6 mm

Előtolás f : 0,2 - 0,7 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,2 - 0,7 mm/ford,
Forgácstörő	3,2 mm
Forgácstörő	MG
Fogásmélység a_p	1 - 6 mm
Minőség	HBX130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz