

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csap	259049 5
Kés ISO kódja	A32S MWLNR/L08
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Szorítókörom	259038 12
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Alátétlapka	259031 41
Csavar készlet	259023 3
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Csap Típus 5	259049 5
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Csavar készlet 10 darabos Típus 3	259023 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500