

**KOMET® alaptest, 8×D, Ø DC: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236654 33
GTIN	4047109076273
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	290 mm
Hozzávaló fúrókorona	33 - 39,2 mm
Teljes hossz L _{ges}	330 mm
Alaptest Ø d ₁	32 mm
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Névleges Ø D	33
Váltólapkás fúró furatmélység max.	8×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

