

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PWLNRL 2020K06
Lapkaméret	6 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Könyökemelő	259015 9
Rugós csap készlet	259047 3
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	16 mm
Alátétlapka	259031 25
Rugó készlet	259044 5
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 25	259031 25
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500