

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	25 mm
Szorítóköröm	259038 12
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L <sub>1</sub>	31 mm
Kés ISO kódja	MWLNRL 2525M08
Csap	259049 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Csavar készlet	259023 2
Lapkaméret	8 mm
Alátétlapka	259031 41
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar készlet 10 darabos Típus 2	259023 2
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Alátétlapka Típus 41	259031 41
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Csap Típus 2	259049 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500