

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 26
GTIN	4047109076228
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	130 mm
Hozzávaló fúrókorona	26 - 32 mm
Alaptest $\varnothing d_1$	25 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	160 mm
Névleges $\varnothing D$	26
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

