

 KOMET**KOMET® alaptest, 8×D, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236654 40
GTIN	4047109076181
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	390 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Alaptest $\varnothing d_1$	38,5 mm
Hozzávaló fúrókorona	40 - 45 mm
Hasznos hossz L_1	340 mm
Névleges $\varnothing D$	40
Váltólapkás fúró furatmélység max.	8×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

