

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar készlet	259023 2
Lapkaméret	8 mm
Alátétlapka	259031 41
Szárméret	32 mm
Szorítóköröm	259038 12
Csap	259049 2
Fejhossz L ₁	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Kés ISO kódja	MWLNRL 3232P08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Csavar készlet10 darabos Típus 2	259023 2
Csap Típus 2	259049 2
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500