


**CC.T 09T304, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 KW10 Minőség: KW10

Forgácstörő: AH

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	AH
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 300 m/min

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz