

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csap	259049 3
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Alátétlapka	259031 41
Lapkaméret	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Kés ISO kódja	A25R MWLNR/L08
Szorítóköröm	259038 12
Csavar készlet	259023 3
Középtolódás L ₃	17 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 41	259031 41
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar készlet 10 darabos Típus 3	259023 3
Csap Típus 3	259049 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500