

Garant**QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2525M08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259031 42

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Csavar alátétlapkához	259025 4
Alátétlapka	259031 42
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2525M08
Kallantyú	259038 9

Lapkaméret	8 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 9	259038 9
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Alátétlapka	259581
Alátétlapka Típus 42	259031 42
Csavar alátétlapkához	259171
Szorítóköröm	259353