

**KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236651 32
GTIN	4047109227057
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9xD furatmélységben. Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges. Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz. A 236659 sz. központosító csúccsal. A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Csavar alaptesthez	239653 8IP9
Központosító csúcs méret	60
Vágóélek száma Z	2
Alaptest méret	26
Váltólapka ISO kód	SOEX 090408
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	32
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP9	239653 8IP9
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8