

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PWLNR/L 1616H08
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Fejhossz L ₁	20 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Rugós csap készlet	259047 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 40
Lapkaméret	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500