

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Szárméret	16 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Kés ISO kódja	PWLNRL 1616H06
Fejhossz L ₁	16 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Rugó készlet	259044 5
Könyökemelő	259015 9
Könyökemelő csavar	259018 6
Lapkaméret	6 mm
Alátétlapka	259031 25
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 25	259031 25
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500