

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 40
Lapkaméret	8 mm
Könyökemelő csavar	259018 8
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	A25R PWLNR/L08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500