

**Garant****QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2025K08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 42

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	DWLNR/L 2025K08
Alátétlapka	259031 42
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Kallantyú	259038 10
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szárméret	20 mm

Lapkaméret	8 mm
Csavar alátétlapkához	259025 4
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítókörmő Típus 10	259038 10
Csavar alátétlapkához	259171
Alátétlapka	259581
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 42	259031 42
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Szorítókörmő	259354