

**KOMET® alaptest, 8×D, Ø DC: 55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236654 55
GTIN	4047109095991
Árucikk kategória	24K

**Leírás****Kivitel:**

- Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

**Figyelem:**

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Alaptest Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
Hozzávaló fúrókorona	55 - 64 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	495 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	560 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Névleges Ø D	55
Váltólapkás fúró furatmélység max.	8×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

