

**KOMET® alaptest, 6×D, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236652 26
GTIN	4047109076235
Árucikk kategória	24K

**Leírás****Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 6×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

**Figyelem:**

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	175 mm
Hozzávaló fúrókorona	26 - 32 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	210 mm
Alaptest Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Névleges Ø D	26
Váltólapkás fúró furatmélység max.	6×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

