

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 40
GTIN	4047109076280
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Hozzávaló fúrókorona	40 - 45 mm
Alaptest Ø d ₁	38,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	235 mm
ABS® szár Ø D _s	63 mm
Hasznos hossz L ₁	185 mm
Névleges Ø D	40
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

