

**KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona, Ø DC: 23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236651 23
GTIN	4047109226968
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9xD furatmélységben. Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges. Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz. A 236659 sz. központosító csúccsal. A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Központosító csúcs méret	30
Vágóélek száma Z	2
Alaptest méret	20
Csavar alaptesthez	239653 8IP8
Váltólapka ISO kód	SOEX 060306

Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	23
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP8	239653 8IP8