

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Könyökemelő csavar	259018 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Alátétlapka	259031 40
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Lapkaméret	8 mm
Kés ISO kódja	PWLNRL 2020K08
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Rugó készlet 10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500