

**CCMT 120404, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120404 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz