

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 40
Rugós csap készlet	259047 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Rugó készlet	259044 2
Középtolódás L ₃	22 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Kés ISO kódja	A32S PWLNR/L08
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 40	259031 40
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500