

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	27 mm
Csap	259049 5
Csavar készlet	259023 3
Szorítókörm	259038 12
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Lapkaméret	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Kés ISO kódja	A40T MWLNR/L08
Alátétlapka	259031 41
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csap Típus 5	259049 5
Csavar készlet 10 darabos Típus 3	259023 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500