

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Alátétlapka	259031 40
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 2
Kés ISO kódja	PWLNR/L 2525M08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Rugó készlet	259044 2
Fejhossz L ₁	21 mm
Lapkaméret	8 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500