

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Kés ISO kódja	A16M PWLNR/L06
Középtolódás L ₃	11 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Könyökemelő	259015 14
Lapkaméret	6 mm
Könyökemelő csavar	259018 10
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	15,25 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő Típus 14	259015 14
Könyökemelő csavar Típus 10	259018 10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500