

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 9
Könyökemelő csavar	259018 6
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Alátétlapka	259031 25
Kés ISO kódja	PWLNLR/L 2525M06
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	16 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 25	259031 25
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500