

**CCMT 120412, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120412 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácstörő	GK

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120412
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz