

HOLEX®**CCMT 120408 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 120408 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mmElőtolás f : 0,06 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,06 - 0,36 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes