

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	15 mm
Alátétlapka	259031 37
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Szárméret	25 mm
Rugós csap készlet	259047 4
Rugó készlet	259044 6
Könyökemelő csavar	259018 11
Fejhossz L ₁	30 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Könyökemelő	259015 12
Kés ISO kódja	PSKNR/L 2525M15
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Alátétlapka Típus 37	259031 37
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500