

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Alátétlapka	269005 3
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500