

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 3
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	21 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SDHCR/L 2525M11
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 3	269005 3
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500