

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	13 mm
Könyökemelő	259015 14
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 10
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Kés ISO kódja	A20Q PWLNR/L06
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 14	259015 14
Könyökemelő csavar Típus 10	259018 10
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500