

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 4
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugó készlet	259044 6
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	32 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 3232P15
Lapkaméret	15 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Alátétlapka	259031 37
Könyökemelő csavar	259018 11
Könyökemelő	259015 12
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugós csap készlet 10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Alátétlapka Típus 37	259031 37
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugó készlet 10 darabos Típus 6	259044 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500