

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szárméret	10 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	7 mm
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	SDHCR/L 1010E07
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500