

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2525M11
Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	21,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500