

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 2
Középtelődés L ₃	17 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 8
Lapkaméret	8 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Alátétlapka	259031 40
Kés ISO kódja	A25R PWLNR/L08
Könyökemelő	259015 2
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Könyökemelő Típus 2	259015 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500