

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 7
Könyökemelő csavar	259018 13
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Fejhossz L ₁	34 mm
Alátétlapka	259031 38
Kés ISO kódja	PSKNR/L 3232P19
Rugós csap készlet	259047 5
Könyökemelő	259015 13
Lapkaméret	19 mm
Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Rugó készlet 10 darabos Típus 7	259044 7
Alátétlapka Típus 38	259031 38
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500