

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDHCR/L 1212F07
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500