

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251113 20/12 |
| GTIN | 4045197650870 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Rugós csap készlet | 259047 2 |
| Kés ISO kódja | PSSNR/L 2020K12 |
| Szárméret | 20 mm |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Rugó készlet | 259044 2 |
| Hozzávaló váltólapka | SN.. 1204.. |
| Fejhossz L ₁ | 29 mm |
| Könyökemelő | 259015 2 |
| Alátétlapka | 259031 20 |
| Könyökemelő csavar | 259018 2 |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Sorozat | QuickTurn |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Beállítási szög κ | 45 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Rugó készlet 10 darabos Típus 2 | 259044 2 |
| Könyökemelő csavar Típus 2 | 259018 2 |
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm | 674242 3 |
| Könyökemelő Típus 2 | 259015 2 |
| Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2 | 259047 2 |
| Alátétlapka Típus 20 | 259031 20 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |