

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Lapkaméret	8 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Alátétlapka	259031 40
Könyökemelő csavar	259018 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Rugó készlet	259044 2
Kés ISO kódja	A32S PWLNR/L08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500