

HOLEX®**CCMT 09T304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T304 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mmElőtolás f : 0,06 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Előtolás f	0,06 - 0,36 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes